

# Raumabtrennung – einfach und schnell mit der Decken- und Montagestütze ST

**BESSEY**  
Einfach besser.



## Werkzeug- und Materialempfehlungen:

- Decken- und Montagestütze ST250 / ST290 (alle 2 m eine Stütze)
- Folie als Trennmateriale (z. B. B1, schwer entflammbar)
- Mehrzweck-Schere D820 zum Schneiden der Folie
- Federzwingen Clippix XC2 / XC3 und Klebeband zum Befestigen der Folie an der Decken- und Montagestütze



**1** Schneiden Sie die Folie auf das benötigte Maß zu. Beachten Sie dabei einen Folienüberstand von ca. 10 cm pro Seite.



**2** Fixieren Sie die Folie mit Hilfe eines Klebebandes an der oberen Abstützfläche der Decken- und Montagestütze.



**3** Nun betätigen Sie die Lösetaste und ziehen die Teleskopstange soweit heraus bis sich Abstützfläche und Decke berühren. Danach ziehen Sie den unteren Teil der Folie unter die Abstützfläche der Deckenstütze am Boden.



**4** Sobald die Deckenstütze auf der Folie senkrecht zwischen Decke und Boden steht, drehen Sie den Haltegriff im Uhrzeigersinn, um die Stütze fest zu fixieren.



**5** Abschließend ist die überstehende Folie noch an den Deckenstützen zu befestigen. Dafür verwenden Sie Klebeband oder, wie hier im Bild gezeigt, schnell fixierbare Federzwingen.



**Hinweis:**  
Für Staubschutzwände empfiehlt es sich oben und unten Holzlaten anzubringen.

# Raumabtrennung – einfach und schnell

Diese BESSEY-Produkte helfen Ihnen dabei!



Einfach besser.



- Bis zu maximal 150 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
- Stabile Konstruktion durch spezielle Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°
- Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr sowie ein über Schaumstoffgriff drehbares Außenrohr
- GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit



## Decken- und Montagestütze ST

Bestell-Nr.	Verstellweg mm	Belastungsgrenze		kg	St.	V3
		bei min. Auszugslänge kg	bei max. Auszugslänge kg			
ST250	1450-2500	150	60	2,06	2	
ST290	1600-2900	150	50	2,24	2	

- Leicht und handlich
- Funktional und ergonomisch griffig
- Höchste Stabilität



## Federzwinge Clippix XC

Bestell-Nr.	Spannweite		Ausladung		kg	St.	V3
	mm	"	mm	"			
XC2	25	1	30	1 1/8	0,02	10	
XC3	35	1 3/8	37	1 1/2	0,05	10	

- Schneiden aus rostfreiem Stahl
- Komfortable Griffaugen mit Weichstoffeinlage



## Mehrzweck-Schere D820

Bestell-Nr.	Gesamtlänge		Schnittlänge		kg	St.	V5
	mm	"	mm	"			
D820-200	200	7 7/8	80	3 1/3	0,07	12	
D820-250	250	10	105	4 1/4	0,10	12	

Weitere Informationen unter [www.bessey.de](http://www.bessey.de)



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany ■ Fon +49 7142 401-0  
Fax Inland +49 7142 401-451 ■ Fax Export +49 7142 401-452  
E-Mail: [info@bessey.de](mailto:info@bessey.de)

Ihr Fachhändler: